### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



## DK 5301.542 Stahlblechtür, einteilig geschlossen

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rital.com/at-de)



# DK 5301.542 - Stahlblechtür, einteilig geschlossen für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen.



### Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5301.542
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Tür: RAL 7035
	Komfortgriff VX: RAL 9005
Lieferumfang	Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung
	3524 E
	4 Scharniere 130°, innenliegend
	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-
	Anreihscharnier benötigt
Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 165°
	Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 110°

© Rittal 2025

### Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusetyp: VX IT
	Breite: = 800 mm
	Höhe: = 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	34.45
Bruttogewicht	35.4
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	134,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
	Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
EAN	4028177955097
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3