

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5302.043 Kabelwanne, tiefenvariabel

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.043 - Kabelwanne, tiefenvariabel für VX IT, TE 8000

Zur geschützten Kabelführung zwischen front- und rückseitigem Montagebereich.



Eigenschaften

| | |
|--------------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 5302.043 |
| Produktbeschreibung | Zur geschützten Kabelführung zwischen front- und rückseitigem Montagebereich. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Einbaumöglichkeiten | Profilschienensystem VX IT Standard Profilschienensystem TX CableNet Profilschienensystem TS IT |
| Einbauposition 19"-Ebene | VX IT Standard: min. 510 - max. 710 mm, bei alternativer Befestigung 415 - 615 mm TX CableNet: min. 510 - max. 710 mm, bei alternativer Befestigung 415 - 615 mm TS IT: min. 510 - max. 710 mm, bei alternativer Befestigung 415 - 615 mm |
| Länge | 350: 550 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,74 kg |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Bruttogewicht | 1,94 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Produktbeschreibung | IT Kabelwanne, tiefenvariabel, 350-550 mm, Stahlblech verzinkt, RAL 9005 |