

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 5501.252

### Montagerahmen, 482,6 mm (19")

Stand: 10.12.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5501.252 - Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS, TS IT

Für den Ausbau der vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Ebene, der verschweißte 482,6 mm (19")-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen.



## Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | DK 5501.252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktbeschreibung | Verschweißter 482,6 mm (19")-Montagerahmen zur Integration einer zölligen Montageebene innerhalb eines TS Rahmengerüsts. Profilierung analog TS IT zur vollkommenen Systemkompatibilität, inkl. werkzeugloser Montage. Tiefenvariable Befestigung zwischen Dach- und Bodenrahmen. Einzelne Höheneinheiten bidirektional durchnummeriert. Montagerahmen vorne, vorbereitet zur Integration von Kabelmanagement und Dynamic Rack Control (RFID), Montagerahmen hinten zur platzsparenden Integration der PDU Stromschiene, beidseitig im Zero-U-Space. |
| Material            | Stahlblech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oberfläche          | Grundiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Farbe               | RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lieferumfang        | Inkl. Befestigungsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Höheneinheiten      | 38 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einbauposition      | vorne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Belastbarkeit       | Bis zu 15.000 N statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, im Vollausbau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Eigenschaften

|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis            | Die äußere Montageebene des Schrankrahmengerüsts bleibt für weitere Ausbauten erhalten, umlaufende Schottung mittels Luftleitblechen möglich |
| Passend für        | Gehäusetyp: TS<br>TS IT<br>Breite: 800 mm<br>Höhe: 1.800 mm                                                                                  |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                                                                                                                      |
| Nettogewicht       | 13                                                                                                                                           |
| Bruttogewicht      | 14                                                                                                                                           |
| Zolltarifnummer    | 73269098                                                                                                                                     |
| EAN                | 4028177716438                                                                                                                                |
| ETIM 9             | EC002620                                                                                                                                     |
| ECLASS 8.0         | 27189261                                                                                                                                     |