## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# DK 5501.460 Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel

Stand: 27.10.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



# DK 5501.460 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für VX IT, TE, TX CableNet

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.





### Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.460
Nutzen	Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-
	Vorderseite aus
	Alle drei Befestigungslöcher der EIA-Systemlochung stehen zur
	Verschraubung der Einbaukomponente zur Verfügung.
	Alternativ ist im TE 8000 die direkte Verschraubung an der 482,6
	mm (19")-Systemlochung möglich
Einsatzgebiete	Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene
	Zur Unterstützung schwerer Einbauten
	Zur Anpassung an individuelle 19"-Ebenenabstände
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten	482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten
	482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten
	für 19"-Profilschienen standard
Belastbarkeit	800 N
Hinweis	Effektive Auflagefläche je Seite 25 mm

© Rittal 2025

#### Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: VX IT
	TE
	TX CableNet
Ebenenabstand	400 - 600 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2.164
Bruttogewicht	2.34
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
	Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177679016
E-Number Sweden	E7239696
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

#### Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel

Tiefenvariable, ausziehbare Gleitschienen, für L-förmige Profilschienen und ähnliche Profilformen.

Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen und zur Unterstützung schwerer Einbauten.

19"- Ebenenabstände von 400-600 mm, Belastbarkeit 80 kg.

Zur Unterstützung der Klimatisierung integrierter Komponenten, verfügen die Gleitschienen über Belüftungslochreihen, über

die Gleitschienen über Beluftungslochreihen, über die gesamte Tiefe.

Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von

© Rittal 2025 3

der Schrank-Vorderseite.
Einhängen, ausziehen, einrasten.
Hierbei bleiben alle drei Befestigungslöcher der 19"- Systemlochung erhalten und stehen der optionalen Verschraubung der Einbaukomponenten zur Verfügung.

Material: Stahlblech Oberfläche: Verzinkt Best.-Nr. DK: 5501.460

Hersteller: Rittal

© Rittal 2025 4