


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5502.310

Bodenblech, einteilig, belüftet

Stand: 01.08.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.310 - Bodenblech, einteilig, belüftet für TS IT, TX CableNet

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Das Bodenblech Set ist zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.310
Produktbeschreibung	Zur kompletten Abdeckung der offenen Bodengruppe in einem Stück. Vollflächig perforiert. Ermöglicht so das Einströmen von Kaltluft aus dem Boden bzw. Sockelbereich. Insbesondere bei Schränken mit Rack-Klimatisierung wird so das Nachströmen von Kaltluft sichergestellt. Mit rückseitiger Bürstenleiste zur bequemen Kabeleinführung von unten über die gesamte Schrankbreite. Integrierte Führungsschienen dienen der einfachen Aufnahme und dem bequemen Austausch einer Filtermatte.
Material	Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB Filtermatte: Schaumstoff
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten Filtermatte Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusotyp: TS IT Breite: 800 mm Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------