

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5502.503

Bodenaufnahme für TS IT/TX

Stand: 05.09.2026 (Quelle: www.rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5502.503 - Bodenaufnahme für TS IT/TX

Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen, Basis VX.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5502.503
Produktbeschreibung	Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen, Basis VX.
Nutzen	Die Ausbauschiene ermöglicht eine unkomplizierte Integration der Bodenmodule VX/VX IT, innerhalb der Rahmengerüste der TS 8, TS IT, TX Baureihen und stellt somit eine Alternative zu den bisherigen TS Bodenmodulen dar
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial.
Passend für	Gehäusotyp: TS IT TX CableNet TX Colocation Rack Tiefe: = 1.200 mm
Hinweis	Eine Montage innerhalb der zerlegbaren Variante der TX CableNet ist möglich, indem zur Verschraubung der Eckverbindungen des Schrankgerüsts die Einsteckmuttern (M8) verwendet und nach erfolgter Verschraubung des Gerüsts die Bedienzungen der Einsteckmuttern abgebrochen werden, sodass eine plane Anlagefläche zur Montage der Bodenaufnahme bereitgestellt wird.
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1,8 kg
Bruttogewicht	2,021 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
Produktbeschreibung	Bodenaufnahme für TS/TX, Tiefe 1200 mm, für Bodenblechmodul VX

Ausschreibungstext

VX Bodenaufnahme für TS/TX

Art.-Nr. 5502503

32 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, zur Befestigung von VX Bodenblech-Modulen in Schranksystemen der Baureihe TS/TX.

Gehäusetiefe T: 1200 mm,

für TS, TS IT, TX Colo, TX CableNet

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Rittal GmbH & Co. KG