

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5502.510 Bodenblech

Stand: 06.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.510 - Bodenblech für TS IT, TX CableNet

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Das Bodenblech Set ist zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | DK 5502.510 |
| Ausführung | Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig |
| Produktbeschreibung | Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Bodenblech-Set: Zum Abdecken der kompletten Bodenöffnung. Bodenblech-Module: Module entsprechend der Anwendung auswählen. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Zur Auswahl der erforderlichen Modulbleche zum Ausfüllen des Bodenbereichs sind zusätzlich die Angaben in der Montageanleitung zur Bodenaufnahme zu berücksichtigen. |
| Passend für | Gehäusotyp: TS IT Breite: 800 mm Tiefe: 600 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 4,776 kg |
| Bruttogewicht | 5,027 kg |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | DK Bodenblech-Set, Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig, BxT: 800x600 mm, für TS IT, Stahlblech, verzinkt |

Ausschreibungstext

DK Bodenblech-Set,
Art.-Nr. 5502.510

Bodenblech geschlossen,
mit Schiebeblech, mehrteilig,
BxT: 800x600 mm,
für TS IT,
Stahlblech, verzinkt