


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CP 6206.380

Winkelkupplung 90° CP 60

Stand: 28.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.380 - Winkelkupplung 90° CP 60 für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am horizontalen Teil des Tragarmsystems. Gehäuse hängend oder aufsitzend montierbar. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6206.380
Produktbeschreibung	Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am horizontalen Teil des Tragarmsystems. Gehäuse hängend oder aufsitzend montierbar. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.
Material	Winkelkupplung: Aluminiumguss/Zink-Druckguss Abdeckung: Kunststoff
Farbe	Winkelkupplung: RAL 7035 Abdeckung: RAL 7024
Lieferumfang	Inkl. Dichtungen Gewindestifte Justierschrauben Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Drehbar/neigbar	Ja
Drehwinkel/Schwenkbereich	ca. 310°, feststellbar über Klemmhebel Durch Einsetzen der beiliegenden Gewindestifte kann der Drehwinkel begrenzt werden
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,8 kg
Bruttogewicht	1,953 kg
Zolltarifnummer	79070000
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeschreibung	CP Winkelkupplung 90°, CP 60, für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Approbationen

Erklärungen

Herstellereklärung