Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





AX 6321.050

Bediengehäuse AX für Tisch-TFT bis 24"

Stand: 31.10.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



AX 6321.050 - Bediengehäuse AX für Tisch-TFT bis 24"

Das Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24" auf Basis AX, Stahlblech, mit integrierter VESA 75/100-Aufnahme. Effektiver und ansprechender Schutz für handelsübliche Tisch-TFTs bis 24" in den Formaten 16:9/16:10. Hohe Schutzart IP 65.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 6321.050
Produktbeschreibung	Zum Einbau von handelsüblichen Tisch-TFTs mit
	Bildschirmdiagonalen bis 24" in den Formaten 16:9/16:10
Material	Gehäuse: Stahlblech
	Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
	Griffleisten: Aluminium
	Abdeckkappen: Kunststoff
	Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
	TFT-Halterung: Stahlblech
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
	Strukturlack
	Griffleiste: natur eloxiert
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Gehäuse und Tür: RAL 7035
	Griffleiste: natur eloxiert
	Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Lieferumfang	Gehäuse mit Tür, mit Ausbruch und Verstärkung für
	Tragarmanschluss Ø 130 mm Sichtscheibe
	Halterung für Tisch-TFT mit Aufnahme VESA 75/100
	Seitliche Griffleisten und Abdeckkappen
	Tür hinten, rechts scharniert
	Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
	Angeformter Innenausbauwinkel mit Systemlochung
Abmessung	Breite: 650 mm
	Höhe: 450 mm
	Tiefe: 155 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 65
Schutzart NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Type rating nach UL 50E	Type 1
	Type 12
Anzahl Verschlüsse	2
IK-Code	IK08
Hinweis	Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch
	Drehen des Gehäuses möglich
	Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der
	Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden
	Verschluss-Systeme für Servicezugang von hinten: Verschluss-
	Einsatz, austauschbar gegen Mini-Komfortgriff AX, Verschluss- Einsätze 27 mm, Ausführung A
 Grundmaterial	Stahlblech
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 2
	Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Manna alemana sistemata	<u> </u>
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	15.66
Bruttogewicht	15.8

© Rittal 2025 3

Eigenschaften

Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177923249
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025 4