

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CP 6340.100 Compact-Panel

Stand: 02.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6340.100 - Compact-Panel

Bediengehäuse im eleganten Design aus Aluminium-Strangpressprofilen. Ideal für kleine Bedienfelder. Vielseitiger Innenausbau



Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6340.100
Ausführung	Mit Tragarmanschluss 90 x 71 mm für CP 40, Stahl
Produktbeschreibung	Für kleine Bedieneinheiten, die in Frontplatten eingebaut werden. Die Frontplatte wird von hinten eingesetzt und von innen über Schraubspanner befestigt. Eigene Frontplatten mit Materialstärken von 2 bis 6 mm sind möglich. Rückwand links oder rechts scharniert. Dachschiene mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP 40, Stahl.
Material	Dachschiene, Bodenschiene: Zink-Druckguss Rückwand: Aluminium Seitenteile: Aluminium-Strangpressprofil Schraubenabdeckung: Kunststoff
Oberfläche	Dachschiene, Bodenschiene, Seitenteile: pulverbeschichtet Rückwand: natur eloxiert
Farbe	RAL 7024

Eigenschaften

Lieferumfang	Dachschale Bodenschale Rückwand Seitenteile Schraubenabdeckung Inkl. Dichtung und Schraubspanner
Abmessung	Breite: 241 mm Höhe: 388 mm Tiefe: 87 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 65
Schutzart NEMA	NEMA 12
Passend für Front-Panel Breite	178 mm
Passend für Front-Panel Höhe	350 mm
Ausführung	Servicezugang von hinten
Grundmaterial	Aluminium
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3,62 kg
Bruttogewicht	4,667 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeschreibung	CP Compact-Panel, BHT: 241x388x87 mm, Aluminium, für Frontplatte BH 178x350 mm

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---