Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





CP 6340.300 Compact-Panel

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



CP 6340.300 - Compact-Panel

Bediengehäuse im eleganten Design aus Aluminium-Strangpressprofilen. Ideal für kleine Bedienfelder. Vielseitiger Innenausbau







Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6340.300
Ausführung	Mit Tragarmanschluss 90 x 71 mm für CP 40, Stahl
Produktbeschreibung	Für kleine Bedieneinheiten, die in Frontplatten eingebaut werden. Die
	Frontplatte wird von hinten eingesetzt und von innen über
	Schraubspanner befestigt. Eigene Frontplatten mit Materialstärken
	von 2 bis 6 mm sind möglich. Rückwand links oder rechts
	scharniert. Dachschale mit Ausbruch und Verstärkung für
	Tragarmsystem CP 40, Stahl.
Material	Dachschale, Bodenschale: Zink-Druckguss
	Rückwand: Aluminium
	Seitenteile: Aluminium-Strangpressprofil
	Schraubenabdeckung: Kunststoff
Oberfläche	Dachschale, Bodenschale, Seitenteile: pulverbeschichtet
	Rückwand: natur eloxiert
Farbe	RAL 7024

© Rittal 2025

Eigenschaften

Lieferumfang	Dachschale
	Bodenschale
	Rückwand
	Seitenteile
	Schraubenabdeckung
	Inkl. Dichtung und Schraubspanner
Abmessung	Breite: 315 mm
	Höhe: 238 mm
	Tiefe: 87 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 65
Schutzart NEMA	NEMA 12
Passend für Front-Panel Breite	252 mm
Passend für Front-Panel Höhe	200 mm
Ausführung	Servicezugang von hinten
Grundmaterial	Aluminium
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.028
Bruttogewicht	4.12
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177382718
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3