


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.



**CP 6442.500**

**Bediengehäuse mit Tableaufront**

Stand: 15.12.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

# CP 6442.500 - Bediengehäuse mit Tableaufront

Bediengehäuse, Stahlblech, mit scharnierter Tableaufront aus Aluminium. Schutzart IP 54. Ohne Tragarmanschluss.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6442.500
Material	Gehäuse und Tür: Stahlblech Rahmen und Frontplatte: Aluminium
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Rahmen und Frontplatte: natur eloxiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse ohne Tragarmanschluss Seitlich angepunktete Montageprofile Vorne mit max. Ausbruch und montierter, leicht zu bearbeitender 3 mm Frontplatte mit Rahmen aus Aluminium, rechts scharniert, von innen verschraubt Tür hinten, rechts scharniert Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Abmessung	Breite: 380 mm Höhe: 380 mm Tiefe: 249 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54
Anzahl Verschlüsse	1
Grundmaterial	Aluminium
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	8.746
Bruttogewicht	9.206
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177252974
ECLASS 8.0	27180505