



Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SM 6446.030

Einbautastatur 19"/4 HE

Stand: 05.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SM 6446.030 - Einbautastatur 19"/4 HE mit integriertem Touchpad

Das integrierte Touchpad macht die zusätzliche, schutzartgerechte Installation einer Mouse überflüssig und minimiert somit den Verkabelungsaufwand.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SM 6446.030
Produktbeschreibung	Das integrierte Touchpad macht die zusätzliche, schutzartgerechte Installation einer Mouse überflüssig und minimiert somit den Verkabelungsaufwand. Die Kurzhubtasten lassen sich durch Randprägungen gut erkennen, mit geringem Kraftaufwand bedienen und bieten eine gute taktile Rückmeldung.
Nutzen	Separater Ziffernblock ermöglicht schnelles Eingeben von Parametern Geschlossene und abwaschbare Oberfläche Hohe mechanische und chemische Beständigkeit nach DIN 42 115
Material	Frontplatte: Aluminium
Lieferumfang	USB-Anschlusskabel, Länge 1,8 m Dichtung Bohrschablone Befestigungsmaterial für Flächen
Abmessung	Breite: 482,6 mm Höhe: 177 mm Tiefe: 30 mm
Schaltkraft	2,6 N
Schaltweg	0,3 mm

Eigenschaften

Schnittstellen	1 x USB
Anzahl Tasten	105
Layout	deutsch
Auflösung kapazitives Touchpad	40 pixels/mm
Lebensdauer	3 Mio. Schaltspiele
Abmessung	Gewinde: M5 Gewindelänge: 20 mm
Betriebstemperaturbereich	-40 °C...90 °C
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 65 (frontseitig, geschlossen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.44
Bruttogewicht	1.82
Zolltarifnummer	84716060
EAN	4028177682115
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung