Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





CP 6530.200

Bediengehäuse auf Basis AE, mit Griffleisten

Stand: 04.08.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



CP 6530.200 - Bediengehäuse auf Basis AE, mit Griffleisten

Stahlblechgehäuse mit dreifach behandelter Oberfläche bietet optimalen Korrosionsschutz. Aluminium-Frontplatte zur Bearbeitung leicht demontierbar. Schneller und sicherer Servicezugang von vorne und hinten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6530.200
Material	Gehäuse und Tür: Stahlblech
	Griffleisten: Aluminium
	Abdeckkappen: Kunststoff
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,
	Strukturlack
	Griffleisten: pulverbeschichtet
Farbe	Gehäuse und Tür: RAL 7035
	Griffleisten und Abdeckkappen: RAL 7030
Lieferumfang	Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP-L, Ø
	130 mm
	Seitlich angepunktete Montageprofile
	Vorne mit max. Ausbruch, abgedeckt von leicht zu bearbeitender 3
	mm Aluminium-Frontplatte
	Seitliche Griffleisten mit Abschlusskappen
	Tür hinten, rechts scharniert
	Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Abmessung	Breite: 380 mm
	Höhe: 380 mm
	Tiefe: 210 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Hinweis	Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch
	Drehen des Gehäuses möglich
Grundmaterial	Aluminium

© Rittal 2025

Eigenschaften

Nettogewicht	9.296
Bruttogewicht	9.785
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177122031
ECLASS 8.0	27180505

Approbationen

© Rittal 2025 3