Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



CP 6538.000 Bedientürgehäuse

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



CP 6538.000 - Bedientürgehäuse

Bedientürgehäuse, Stahlblech mit Griffleisten aus Aluminium. Türöffnung an der Frontseite. Schutzart IP 55. Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP-L, Ø 130 mm.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6538.000
Material	Gehäuse und Tür: Stahlblech Griffleisten: Aluminium Abdeckkappen: Kunststoff
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Griffleisten: pulverbeschichtet
Farbe	Gehäuse und Tür: RAL 7035 Griffleisten und Abdeckkappen: RAL 5018
Lieferumfang	Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP-L, Ø 130 mm Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz Tür mit Dichtrahmen Seitliche Griffleisten und Abdeckkappen
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 400 mm Tiefe: 180 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Hinweis	Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich
Grundmaterial	Aluminium
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	9.099
Bruttogewicht	9.578
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177186309

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27180505

© Rittal 2025 3