

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CP 6544.000 Bedientürgehäuse

Stand: 04.04.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6544.000 - Bedientürgehäuse

Bedientürgehäuse, Stahlblech mit Griffleisten aus Aluminium. Türöffnung an der Frontseite. Schutzart IP 55. Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP-L, Ø 130 mm.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6544.000
Material	Gehäuse und Tür: Stahlblech Griffleisten: Aluminium Abdeckkappen: Kunststoff
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Griffleisten: pulverbeschichtet
Farbe	Gehäuse und Tür: RAL 7035 Griffleisten und Abdeckkappen: RAL 5018
Lieferumfang	Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP-L, Ø 130 mm Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz Tür mit Dichtrahmen Seitliche Griffleisten und Abdeckkappen
Abmessung	Breite: 500 mm Höhe: 500 mm Tiefe: 180 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Hinweis	Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich
Grundmaterial	Aluminium
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	12,157 kg
Bruttogewicht	12,797 kg
Zolltarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180505