

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TP 6706.600 Pultunterteile

Stand: 13.08.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# TP 6706.600 - Pultunterteile

TP TopPult Unterteile, vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede TopPult-Lösung. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt das AX Schlossschild, für eine einfache Kabelführung sind die zweigeteilten Bodenbleche bereits im Lieferumfang enthalten.

## Eigenschaften

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Artikel-Nr.                       | TP 6706.600  |
| Material                          | Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm<br>Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung<br>Montageplatte: Stahlblech                      |
| Oberfläche                        | Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack<br>Montageplatte: verzinkt  |
| Farbe                             | RAL 7035   |
| Lieferumfang                      | Gehäuse oben offen<br>Tür bzw. Doppeltür mit Stangenverschluss (bei Tiefe 400 mm vorne, bei Tiefe 500 mm vorne und hinten)<br>Montageplatte<br>Bodenbleche |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 1.099 mm x 571 mm  |
| Anzahl Türen                      | 2  |
| Abmessung                         | Breite: 1.200 mm<br>Höhe: 675 mm<br>Tiefe: 500 mm  |
| Schutzart IP nach IEC 60 529      | IP 55  |
| Schutzart NEMA                    | NEMA 12  |
| Hinweis                           | Montageplatte, tiefenvariabel im 25 mm Raster  |
| Verpackungseinheit                | 1 Stück  |
| Nettogewicht                      | 72   |

# Eigenschaften

---

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Bruttogewicht   | 73            |
| Zolltarifnummer | 94032080      |
| EAN             | 4028177959903 |
| ETIM 9          | EC000784      |
| ETIM 8          | EC000784      |
| ECLASS 8.0      | 27180504      |

---

# Approbationen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)                                |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

---