

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CX 6742.000 Standpult CX

Stand: 11.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6742.000 - Standpult CX

Einteiliges Standpult zum Bedienen und Überwachen, mit großer Montageplatte und hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten.



Eigenschaften

| | |
|--------------|---|
| Artikel-Nr. | CX 6742.000 |
| Ausführung | Standpult |
| Material | Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech, 2,5 mm |
| Oberfläche | Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen Tür bzw. Doppeltür vorne, mit 3-Punkt-Verschluss-System Montageplatte Deckel mit Vorreiber-Verschlüssen, hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell. Bodenblech Verschluss: 3 mm Doppelbart |

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------------|---|
| Abmessung | Breite: 1.200 mm Höhe: 970 mm Tiefe: 400 mm |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 1.120 mm x 900 mm |
| Tiefe oben | 495 mm |
| Tiefe unten | 400 mm |
| Anzahl Türen | 2 |
| IK-Code | IK10 |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Schutzart NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Abmessung | Breite: 1.200 mm Höhe: 970 mm Tiefe oben: 495 mm Tiefe unten: 400 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 83 kg |
| Bruttogewicht | 86,75 kg |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Produktbeschreibung | CX Standpult, BHT: 1200x970x400 mm, Stahlblech |

Approbationen

| | |
|---------------|--------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung