

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7000.625 Geräteboden, ausziehbar

Stand: 21.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.625 - Geräteboden, ausziehbar für TE

Komplettset bestehend aus einem belüfteten Geräteboden, Teleskopschienen sowie den Einbausatz zur direkten Befestigung, tiefenvariable Befestigung möglich, Belastbarkeit: 50 kg.

## Eigenschaften

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | DK 7000.625   |
| Produktbeschreibung    | Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.                               |
| Nutzen                 | Tiefenvariabel zur Anpassung an 19"-Ebenenabstand im 25 mm Raster<br>Vollauszug |
| Material               | Boden: Stahlblech   |
| Oberfläche             | Boden: lackiert<br>Einbausatz/Teleskopschienen: verzinkt                        |
| Farbe                  | RAL 7035  |
| Lieferumfang           | Geräteboden, belüftet<br>Teleskopschienen mit Einbausatz                        |
| Belastbarkeit statisch | 500 N   |
| Auflagefläche          | Breite: 409 mm<br>Tiefe: 500 mm   |
| Abmessung              | Breite: 482,6 mm<br>Tiefe: 500 mm   |
| Ebenenabstand          | 395 - 645 mm  |
| Verpackungseinheit     | 1 Stück   |
| Nettogewicht           | 4,577 kg  |
| Bruttogewicht          | 4,777 kg  |
| Zolltarifnummer        | 94039910  |
| ETIM 9                 | EC002620  |
| ECLASS 8.0             | 27189261  |

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen, 500 N, Auflagefläche BxT: 409x500 mm, 19"-Ebenenabstand: 395-645 mm,

## Ausschreibungstext

Ausschreibungstext für 482,6 mm (19")-Geräteboden Komplettsset, ausziehbar

482,6 mm (19")-Geräteboden für Vollauszug zur Direktverschraubung an der 482,6 mm (19")-Systemlochung ohne zus. Einbausatz. Einbaubar in fast alle Gehäuse mit 482,60 mm (19")-Innenausbau und zwei Montageebenen Abgestimmt auf einen 482,6 mm (19")-Ebenenabstand von 495 mm. Zus.tiefenvariable Befestigung im Bereich von + 200 mm in 25 mm Rasterschritten. Komplettsset inkl. Teleskopschienen für Vollauszug. Gerätebodentiefe 500 mm. Geräteboden zur Aufnahme der verschiedensten Einbaukomponenten. Belastbarkeit: 50 kg, statisch  
Abmessungen: B x H x T (mm): 512 x 22 x 412  
482,6 mm (19")-Ebenenabstand: 495 mm (Premiumzubehör: Direkt passend für Schränke der Serie TE 7000 im Auslieferungszustand) Stahlblech, lackiert RAL 7035