


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7016.140

Kabelabfangung, variabel

Stand: 21.07.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](https://www.rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7016.140 - Kabelabfangung, variabel zur schrankunabhängigen Montage

Zur schrankunabhängigen Montage, variable Befestigung von 450 bis 800 mm zur flexiblen Kabelabfangung in zwei Ausführungen: als C Profilschiene oder Hammerkopfschiene.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7016.140
Ausführung	C-Profilschiene
Produktbeschreibung	Variable Befestigung von 450 bis 800 mm zur flexiblen Kabelabfangung in zwei Ausführungen. Befestigung an System- und Montage-Chassis sowie direktes Verschrauben auf Montageplatten und anderen Flachteilen möglich.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,81 kg
Bruttogewicht	0,9 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Kabelabfangung, C-Profilschiene, zur Befestigung an System- und Montage-Chassis, oder direkt auf Montageplatten, variabel von 450-800 mm,

Ausschreibungstext

Kabelabfangung, variabel, Ausführung C-Profilschiene

Kabelabfangschiene längenvariabel, zur flexiblen Befestigung, unabhängig vom eingesetzten Gehäusesystem. Variable Befestigung von 450 - 800 mm. Die Kabelabfangung erfolgt mittels Fixierung über Kabelschellen im C-Profil.

Abmessungen: L (mm): 450 . 800 mm
Stahlblech, verzinkt, chromatiert