Rittal – Das System.

Schneller - besser - überall.







VX 7030.284 - Türen für VX IT für Automatic Door Opening (ADO)

Sicht- und Stahlblechtüren VX IT, mit Lüftungsklappen für eine automatische Öffnung im Alarmfall







Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 7030.284
Ausführung	Sichtscheibe mit Einscheiben-Sicherheitsglas
	Federdämpfer zur Klappenöffnung
	Magnete zum Fixieren der Klappen
	Klappen sind im stromlosen Zustand geöffnet
	mit Stahlblechtür
	zweiteilig, vertikal geteilt, mit Entlüftungsklappen
	Rahmen: Stahlblech
Produktbeschreibung	Mit integrierten Entlüftungsklappen für eine automatische
	Öffnungsfunktion im Alarmfall oder bei Stromausfall. Die Sichttür
	für das Automatic Door Opening System ersetzt die Standard-Tür
	des VX IT.

© Rittal 2025

Eigenschaften

Nutzen	Remote-Steuerung CMC III System möglich
	Hohe Sicherheit durch Einsatz von Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt
	Hohe Stabilität durch Kombination der Entlüftungsklappen mit Türrohrrahmen
	Die Entlüftungsklappen ragen nur 200 mm in den Fluchtweg
	Keine Anpassung des Verschluss-Systems notwendig
	Manuelle Öffnung der Türen hat keinen Einfluss auf die
	Entlüftungsklappen
	Automatisches Öffnen der Entlüftungsklappen bei Stromausfall
Technische Daten	Aufbau der Entlüftungsklappe nach außen: 200 mm (im geöffneten Zustand)
	Aufbau der Mechanik nach innen: 52,5 mm
	Türanschlag: rechts (für einteilige Türen von rechts auf links
	wechselbar)
	Anschlusskabel ab Türanschlag: 2,5 m
Funktionsweise	Ansteuerung über CMC III Door Control Modul (DCM)
	Integrierte vertikale Entlüftungsklappen werden im Notfall – bei
	Ausfall des Kühlsystems oder Auslösen einer Löschanlage –
	automatisch mechanisch geöffnet
	Abhängig von Raumvolumen und Temperatur wird die Luft des Raums für eine Notkühlung genutzt oder das Löschgas kann direkt
	in die IT-Schränke strömen
	Es müssen immer die Front- und die Rücktüren des ADO-Systems
	verwendet werden
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung
	3524 E
Bei DC	0,78 A
Abmessung	Breite: 600 mm
•	Höhe: 2.200 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20 bei geschlossenen Entlüftungsklappen
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	40
Bruttogewicht	43

© Rittal 2025

3

Eigenschaften

Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177925960
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025