
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 7072.200 Bürstenleiste

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



DK 7072.200 - Bürstenleiste

Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dachund Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7072.200
Produktbeschreibung	Zum individuellen Ausbau von Flachteilen, Flanschplatten und Panels. Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.
Nutzen	Aufsteckbare Fläche: 10 mm
Funktionsweise	Maximale Ausbruchhöhe: 38 mm
Material	Kunststoffmantel: 18 mm Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Borstenlänge	30 mm
Länge	2 m
Abmessung	Länge: 2 m
Für Materialstärken	0,6 - 1,5 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.43
Bruttogewicht	0.433
Zolltarifnummer	96035000
EAN	4028177221642
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 2

Ausschreibungstext

Bürstenleiste, Art.Nr. 7072.200

Bürstenleiste, L: 2000 mm, für Blechstärke: 0,6-1,5 mm

Borstenlänge: 30 mm

Kunststoffmantel: 18 mm Aufsteckbare Fläche: 10 mm

Maximale Ausbruchhöhe: 38 mm

© Rittal 2025 3