Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 7072.230 Klettverschluss

Stand: 07.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



DK 7072.230 - Klettverschluss

Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst, einzelne Kabel hinzugefügt oder entfernt werden, ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu).

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7072.230
Produktbeschreibung	Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst werden, einzelne Kabel können hinzugefügt oder entfernt werden. Ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu), das Eindrücken des Kabelmantels wird vermieden. Zusätzlich kann der Klettverschluss an der System-Rundlochung verschraubt oder mit Schnellverbinder befestigt werden.
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	Inkl. Schnellverbinder
Abmessung	Breite: 20 mm Länge: 200 mm
Max. Kabeldurchmesser	50 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0.03
Bruttogewicht	0.041
Zolltarifnummer	39191019
EAN	4028177147904
E-Number Sweden	E1300404
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Ausschreibungstext

Klettverschluss zur Kabelführung max. Kabeldurchmesser 50 mm

© Rittal 2025 2

Der Klettverschluss wird an Kabelabfangschienen, C-Profilschienen, Systemschienen oder am Gehäuserahmen befestigt. Am 25 mm DIN-Maßraster kann der Klettverschluss mittels einer Blechschraube verschraubt werden. Der Klettverschluss nimmt Kabelstränge bis zu einem Durchmesser von 50 mm auf, einzelne Kabel können problemlos gelöst oder hinzugefügt werden.

Länge des Klettverschlusses: 200 mm Max. Kabeldurchmesser: 50 mm

© Rittal 2025 3