

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7111.900 Kabelführungsbügel

Stand: 21.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.900 - Kabelführungsbügel

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7111.900
Produktbeschreibung	Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.
Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Höhe: 85 mm Tiefe: 125 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0,95 kg
Bruttogewicht	0,991 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeschreibung	DK Kabelführungsbügel, HxT: 85x125 mm, Stahlblech, verzinkt

Ausschreibungstext

Kabelführungsbügel, chromatiert

Die chromatierten Kabelführungsbügel aus Stahlblech, HxT 85x125 mm, werden an Fernmelde-Systemleisten oder direkt in Fernmelde-Verteilerschränken montiert und unterstützen eine flexible, systemgerechte Kabelführung.

Material: Stahlblech, chromatiert

Abmessungen: HxT 85 x 125 mm