


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7143.035

Geräteboden, 19"-Ausbau

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

DK 7143.035 - Geräteboden, 19"-Ausbau Schränke mit L-Profilschienen vorne und hinten

Bieten mehrere Einhängepunkte, so dass der Ebenenabstand der zölligen Ebenen variabel ist, Nachrüstung auf Vollauszug mit Teleskopschienen möglich, Belastbarkeit: 50 kg.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7143.035
Produktbeschreibung	Die Geräteböden bieten in Abhängigkeit von ihrer Tiefe mehrere Einhängepunkte, so dass der Ebenenabstand der zölligen Ebenen in bestimmten Grenzen variabel ist. Jeder so befestigte Geräteboden kann mit Teleskopschienen auf Vollauszug nachgerüstet werden. Hierzu werden die Teleskopschienen anstelle der Distanzbolzen verschraubt.
Einsatzgebiete	Zur Montage an zwei 19"-Befestigungsebenen Zum Nachrüsten von Bestandsartikeln TS
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Befestigungsebenen	298 mm
Belastbarkeit	50 kg Flächenlast
Hinweis	Für TS: Werden L-förmige Profilschienen in Netzwerkschränken Basis TS eingesetzt, ist der Adapter 7827.300 erforderlich Für TS, 19"-Systemlochung: Mit dem Einbausatz, tiefenvariabel 7063.850 ist der flexible Einbau zwischen zwei L-förmigen Profilschienen direkt an der 19"-Systemlochung möglich
Abmessung	Breite: 409 mm Tiefe: 300 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.74
Bruttogewicht	1.94

Eigenschaften

Zolltarifnummer 94039910

EAN 4028177165687

ETIM 9 EC002620

ECLASS 8.0 27189261

Ausschreibungstext

Geräteböden für 482,6 mm 19" Befestigungsebenen

Geräteböden, BxT: 409 x 300 mm, aus 1,5 mm

Stahlblech, für Netzwerkschränke mit zwei
482,6 mm (19") Befestigungsebenen.

Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Ver-
meidung von Wärmestauungen und kann mit
maximal 50 kg belastet werden. Der

Geräteboden ist an Profilschienen mit
HE-Rasterung in HE-Raster höhenverstellbar,
an T-Nut Profilschienen stufenlos

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035.

Abmessungen BxT: 409 x 300 mm