

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7163.560 Kabelträger

Stand: 09.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7163.560 - Kabelträger scharniert, mit Knickschutz und Schnellverbindung

Mit beweglichen Kettenglieder für knickfreie Kabelführung im Mittelteil, beidseitige Lösbarkeit der Befestigung durch Schnellverbinder.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7163.560
Produktbeschreibung	Zur sicheren Führung der Anschlusskabel von Geräteböden mit Teleskopauszug zum Abfangpunkt. Knickfreie Kabelführung im Mittelteil über bewegliche Kettenglieder. Beidseitige Lösbarkeit der Befestigung durch Schnellverbinder.
Material	Stahlblech, verzinkt Mittelteil: Kunststoff
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 200 mm
Passend für	Tiefe: ≤ 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,55 kg
Bruttogewicht	0,712 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098

Eigenschaften

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeschreibung	DK Kabelträger, mit Knickschutz und Schnellverbindung, für Schranktiefe: <= 600 mm, Max. Tiefe Geräteboden=Schranktiefe-200 mm, Stahlblech, verzinkt

Ausschreibungstext

Kabelträger knickfrei für Schränke
kleiner 600 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert