

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7219.035 Rangierbügel, Kunststoff

Stand: 24.05.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7219.035 - Rangierbügel, Kunststoff

Für flexible Kabelführung, zwei Materialien, drei Maßvarianten, Befestigung am 482,6 mm (19")-Schrank und -Schwenkrahmenprofil, an Patch-Panels, am Data Rack sowie Komponenten im 25 mm DIN-Maßraster.

Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7219.035
Ausführung	Polyamid: Stufenlos verstellbare Befestigungsmöglichkeit durch ein Langloch. Der Rangierbügel DK 7218.035 ist auch an 1 HE Patch-Panels verwendbar.
Produktbeschreibung	Für eine flexible Kabelführung, in zwei Materialien und drei Maßvarianten. Befestigungsmöglichkeit am 482,6 mm (19")-Schrank und -Schwenkrahmenprofil der Datenverteiler, an allen Patch-Panels, am Data Rack sowie allen Komponenten im 25 mm DIN-Maßraster.
Material	Polyamid
Farbe	RAL 7035
Abmessung	Höhe: 70 mm Tiefe: 105 mm
Passend für	Breite: 482,6 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0.33
Bruttogewicht	0.375
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177167025
ECLASS 8.0	27400604

Ausschreibungstext

Rangierbügel, 105x70 RAL 7035

Material: Polyamid, RAL 7035

Abmessungen (B x H): 105 mm x 70 mm