


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7480.035

Energy-Box, 482,6 mm (19")

Stand: 31.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7480.035 - Energy-Box, 482,6 mm (19")

Tiefenverstellbare Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN 43 880 in den Baugrößen 1 – 3, maximale Aufnahme von 22 Installationseinbaugeräten.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7480.035
Produktbeschreibung	Tiefenverstellbare Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN 43 880 in den Baugrößen 1 – 3, z. B. zur Aufnahme von Einbausteckdosen, Leitungsschutzschaltern, etc., mit Kabelabfangung hinten und je einer N- und PE-Schiene auf isoliertem Sockel.
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Energy-Box mit tiefenverstellbarer Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN 43880, Baugröße 1-3, rückseitig mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung Kunststoffhaube inkl. Leerfeldabdeckung (UL 94-V0) 44 Anschlussklemmen, 4 mm <sup>2</sup> 2 Anschlussklemmen, 16 mm <sup>2</sup> 2 Blindabdeckungen 12 Reihenschellen zur Zugentlastung der Anschlusskabel Bezeichnungsstreifen, selbstklebend
Max. Teilungseinheiten à 18 mm	22
Hinweis	Auf Anfrage individuelle werkseitige Bestückung mit Leitungsschutzschalter.
Abmessung	Breite: 482,6 mm Höhe: 132,5 mm Tiefe: 155 mm
Höheneinheiten	3 HE
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.354
Bruttogewicht	2.54
Zolltarifnummer	85366990

# Eigenschaften

EAN	4028177166004
E-Number Sweden	E7239593
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## Ausschreibungstext

Energie-Box, 3 HE

Energie-Box, 3 HE,  
mit tiefenverstellbarer Hutschiene für  
Installationseinbaugeräte nach DIN43880 in den  
Baugrößen 1-3. Eine Kabelabfangung ist in der Box  
integriert. Je eine N-und eine PE-Schiene auf  
isoliertem Sockel ist vormontiert. Die Kunststoffhaube  
inkl. Leerfeldabdeckung (UL 94-V0) besitzt eine max. Aufnahme von 22  
Installationseinbaugeräten (Breite = 18 mm).  
Leergehäuse, unbestückt.

Lieferumfang:

1 St. Energy-Box mit tiefenverstellbarer Hutschiene für  
Installationseinbaugeräte nach DIN 43880,  
Baugröße 1-3, für maximal 22 TE, inkl. montierter N- und PE-Schiene auf  
isoliertem Sockel.

Rückseitig mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung.

1 St. Kunststoffhaube inkl. Leerfeldabdeckung (UL 94-V0)

44 St. Anschlussklemmen, 4 mm<sup>2</sup>

2 St. Anschlussklemmen, 16 mm<sup>2</sup>

2 St. Blindabdeckungen

12 St. Reihenschellen zur Zugentlastung der Anschlusskabel  
Bezeichnungsstreifen, selbstklebend