### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# DK 7501.000 VerticalBox

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### DK 7501.000 - VerticalBox

Kompaktes 19"-Gehäuse für kleine Netzwerke, als Wand-, Untertisch- oder Desktop-Gehäuse einsetzbar.







### Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7501.000
Produktbeschreibung	Kompaktes 19"-Gehäuse für kleine Netzwerke.
Nutzen	Als Wand-, Untertisch- oder Desktopgehäuse einsetzbar
	Freier Zugriff für Innenausbau von drei Seiten
	Passive Belüftung durch Lüftungsschlitze
	Rückwand für Lüfteraufnahme vorbereitet
	Türanschlag frei wählbar
	Platzsparende, seitliche, vertikale Aufnahme der 19"-
	Ausbaukomponenten
Material	Stahlblech
	Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035

© Rittal 2025

# Eigenschaften

Lieferumfang	Gehäuse mit Sichttür Seitenwände (1 x feststehend, 1 x gesteckt) mit Lüftungsschlitzen Knockouts zur Kabeleinführung in Dach und Boden Rückwand gesteckt, mit Knockouts zur Kabeleinführung und Lüfteraufnahme 19"-Befestigungsebene, 5 HE, horizontal vorne und hinten, tiefenvariabel, Ebenenabstand 434 – 489 mm Sicherheitsschließung 12321 an Tür, Seiten- und Rückwand	
Höheneinheiten	4 Kunststofffüße, selbstklebend  5 HE	
Abmessung	Breite: 300 mm Höhe: 540 mm	
	Tiefe: 600 mm	
	Tiele. 000 min	
Einbauhöhe für Komponenten	5 HE	
Grundmaterial	Stahlblech	
Belastbarkeit	250 N	
Max. Belastbarkeit (statisch) nach UL 2416 pro Schrank	250 N	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Nettogewicht	16.188	
Bruttogewicht	17.04	
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)	
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert	
Zolltarifnummer	73269098	
EAN	4028177625426	
ETIM 9	EC002500	
ECLASS 8.0	27180208	

## Approbationen

© Rittal 2025 3

#### **Approbationen**

Erklärungen

Herstellererklärung

#### Ausschreibungstext

Kompaktes 482,6 mm (19")-Gehäuse

für kleine Netzwerke Universell als Wand-, Untertisch- oder Desktopgehäuse einsetzbar.

Lieferumfang: 482,6 mm (19")-Gehäuse, 5 HE, mit je einer Befestigungsebene vorne und hinten. Sichttür vorne, eine Seitenwand feststehend, eine gesteckt, abnehmbar, Rückwand gesteckt, abnehmbar, mit Öffnung zur Kabeleinführung, vorbereitet zur Aufnahme einer Lüftereinheit. Sichttür, Seiten- und Rückwand mit Sicherheitsschließung 12321. Dach und Boden mit Lüftungsschlitzen und Cut-out-Prägungen zur Kabeleinführung. 4 St. Kunststofffüße, selbstklebend, beigelegt.

Material: Stahlblech, Sichtscheibe ESG 3 mm

Farbe: RAL 7035

© Rittal 2025