


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TE 7526.820 Modulbleche

Stand: 04.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7526.820 - Modulbleche für TE

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TE 7526.820
Ausführung	geschlossen
Produktbeschreibung	Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.
Einsatzgebiete	Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten: Schrankbreite minus 150 mm Schranktiefe minus 50 mm
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung	Breite: 650 mm Tiefe: 750 mm
Passend für	Gehäusetyp: TE Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4,845 kg
Bruttogewicht	5,1 kg
Zolltarifnummer	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	TE Modulblech, geschlossen, BxT: 650x750 mm, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt

Ausschreibungstext

Modublech geschlossen

Modublechbreite 650 mm, Modulblechtiefe 750 mm

Material: Stahlblech, verzinkt