

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7644.000

Wandgehäuse AE

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7644.000 - Wandgehäuse AE mit 19"-Auszugsrahmen

Wandgehäuse für kleine Netzwerke mit ausziehbarer 19"-Befestigungsebene und Flanschplatte mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung im Boden. Schutzart IP 54.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7644.000
Ausführung	mit 19"-Auszugsrahmen
Material	Gehäuse: Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Gehäuse: pulverbeschichtet Auszugsrahmen: Edelstahl
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit scharnierter Tür Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz Flanschplatte mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung im Gehäuseboden Auszugsrahmen an Teleskopschienen befestigt Austrittsfilter im Gehäuseboden sowie seitlich links Sichtfenster seitlich rechts Kabelabfangschiene an der Rückwand Zusätzliche Kabelabfangschiene zur Montage am Auszugsrahmen
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 600 mm Tiefe: 350 mm
Einbauhöhe für Komponenten	10 HE
HE Montagerahmen vertikal	4 HE
Position Türanschlag	links
Anzahl Verschlüsse	2
Grundmaterial	Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte für Kabelverschraubung
Verpackungseinheit	1 Stück

# Eigenschaften

Nettogewicht	25.175
Bruttogewicht	26.5
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177187146
ECLASS 8.0	27142408

# Approbationen

Approbationen Lloyds Register of Shipping

# Ausschreibungstext

Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-  
Auszugsrahmen

Gehäuse:

Wandverteiler mit Stahlblechtür vorne, inkl. zwei Vorreiberverschlüssen und Doppelbart-Verschlusseinsätzen, eine Flanschplatte mit Bürstenleisten zur Kabeleinführung unten, je ein Austrittsfilter im Boden rechts und in der Seitenwand oben links, optional Möglichkeit zur Aufrüstung mit Lüftererweiterungssatz, eine Kombischiene mit Hammerköpfen zur Kabelabfangung, sowie eine Kabelabfangschiene zur Befestigung hinten am Auszugsrahmen, ein Sichtfenster seitlich rechts, ein Auszugsrahmen auf Teleskopschienen mit einer 482,6 mm (19") Befestigungsebene 10 HE frontseitig horizontal und vertikal, und einer 482,6 mm (19") Befestigungsebene 4 HE seitlich vertikal.

Material:

Wandteil, Gehäusehaube, Fronttür aus Stahlblech,

Sichtscheibe ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Gehäuse elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert

RAL 7035

Auszugsrahmen Edelstahl

Abmessungen (B x H x T):

600 x 600 x 350 mm / (4 / 10 HE)