

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7688.000 19"-Profilschienen

Stand: 07.07.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7688.000 - 19"-Profilschienen für DK PS, CS New Basicgehäuse

Für die Montage von 19"-Komponenten in Netzwerk- und Serverracks und in Outdoor-Gehäusen CS New Basic

## Eigenschaften

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr.             | DK 7688.000  |
| Produktbeschreibung     | Für die Montage von 19"-Komponenten in Netzwerk- und Serverschränken DK PS und in Outdoor-Gehäusen CS New Basicgehäuse. Die Profilschienen sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar. Zur Befestigung der Profilschienen ist ein Einbauwinkel erforderlich. |
| Material                | Stahlblech   |
| Oberfläche              | Verzinkt   |
| Lieferumfang            | Inkl. Befestigungszubehör  |
| Höheneinheiten          | 24 HE  |
| Einbauabmessungen       | Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm<br>Einbaubreite für Komponenten: 19"  |
| Passend für             | Gehäusotyp: CS Basicgehäuse<br>DK PS<br>Höhe: = 1.200 mm   |
| Verpackungseinheit      | 2 Stück  |
| Nettogewicht            | 2,494 kg   |
| Bruttogewicht           | 2,693 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 10,3 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert  |
| Zolltarifnummer         | 73269098   |
| ETIM 9                  | EC002620   |

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Produktbeschreibung

DK 19"-Profilschienen, 24 HE, für H: 1200 mm