Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7688.000

19"-Profilschienen

Stand: 30.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/at-de)

DK 7688.000 - 19"-Profilschienen für DK PS, CS New Basicgehäuse

Für die Montage von 19˝-Komponenten in Netzwerk- und Serverracks und in Outdoor-Gehäusen CS New Basic

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7688.000
Produktbeschreibung	Für die Montage von 19"-Komponenten in Netzwerk- und Serverschränken DK PS und in Outdoor-Gehäusen CS New Basicgehäuse. Die Profilschienen sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar. Zur Befestigung der Profilschienen ist ein Einbauwinkel erforderlich.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungszubehör
Höheneinheiten	24 HE
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19"
Passend für	Gehäusetyp: CS Basicgehäuse DK PS Höhe: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2,494 kg
Bruttogewicht	2,693 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620

Eigenschaften

ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK 19"-Profilschienen, 24 HE, für H: 1200 mm