Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 7688.000 19"-Profilschienen

Stand: 11.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



DK 7688.000 - 19"-Profilschienen für DK PS, CS New Basicgehäuse

Für die Montage von 19"-Komponenten in Netzwerk- und Serverracks und in Outdoor-Gehäusen CS New Basic

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7688.000
Produktbeschreibung	Für die Montage von 19"-Komponenten in Netzwerk- und
	Serverschränken DK PS und in Outdoor-Gehäusen CS New
	Basicgehäuse. Die Profilschienen sind im 25 mm-Raster
	tiefenverstellbar. Zur Befestigung der Profilschienen ist ein
	Einbauwinkel erforderlich.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungszubehör
Höheneinheiten	24 HE
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
	Einbaubreite für Komponenten: 19"
Passend für	Gehäusetyp: CS Basicgehäuse
	DK PS
	Höhe: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2.494
Bruttogewicht	2.693
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
	Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177133341

© Rittal 2025

2

Eigenschaften

ETIM 9	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

© Rittal 2025 3