

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7688.000 19"-Profilschienen

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7688.000 - 19"-Profilschienen für DK PS, CS New Basicgehäuse

Für die Montage von 19"-Komponenten in Netzwerk- und Serverracks und in Outdoor-Gehäusen CS New Basic

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7688.000
Produktbeschreibung	Für die Montage von 19"-Komponenten in Netzwerk- und Serverschränken DK PS und in Outdoor-Gehäusen CS New Basicgehäuse. Die Profilschienen sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar. Zur Befestigung der Profilschienen ist ein Einbauwinkel erforderlich.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungszubehör
Höheneinheiten	24 HE
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19"
Passend für	Gehäusotyp: CS Basicgehäuse DK PS Höhe: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2,494 kg
Bruttogewicht	2,693 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Produktbeschreibung

DK 19"-Profilschienen, 24 HE, für H: 1200 mm