

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7696.000 Einbauwinkel

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7696.000 - Einbauwinkel für 19"-Profilschienen

Erforderlich zur Befestigung von Profilschienen 19".

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7696.000
Ausführung	Einbau (mittig) zöllig
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Passend für	Breite: = 600 mm = 1.200 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1,436 kg
Bruttogewicht	1,636 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73182900
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Produktbeschreibung	DK Einbauwinkel, für 19"-Profilschienen, für B: 600/1200 mm

Ausschreibungstext

Winkel, 482,6 mm (19") für 600 mm breite Netzwerkschränke

Befestigungswinkel zum Einbau von Profilschienen im HE-Raster oder T-Nut-Profilschienen in 600 mm breite Netzwerkschränke.

Material: Stahlblech, 3 mm, 2fach gekantet
Ausführung: verzinkt, chromatiert