

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7698.000 Einbauwinkel

Stand: 10.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7698.000 - Einbauwinkel für 19"-Profilschienen

Erforderlich zur Befestigung von Profilschienen 19".

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7698.000
Ausführung	Einbau (mittig) zöllig/metrisch
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Passend für	Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2,2 kg
Bruttogewicht	2,474 kg
Zolltarifnummer	73182900
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Produktbeschreibung	DK Einbauwinkel, für 19"-Profilschienen, für B: 800 mm

## Ausschreibungstext

Winkel, 482,6 mm / (19") für 800 mm breite Netzwerkschränke

Befestigungswinkel zum mittigen Einbau von Profilschienen im HE-Raster oder T-Nut-Profilschienen in 800 mm breite Netzwerkschränke.

Material: Stahlblech, 3 mm, 2fach gekantet

Ausführung: verzinkt, chromatiert