

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## EL 7705.035

# Flanschplatte mit Bürsteneinsatz

Stand: 13.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# EL 7705.035 - Flanschplatte mit Bürsteneinsatz für EL

Gekantete Flanschplatte mit eingeschäumter Dichtung und Kunststoff-Bürsteneinsätzen zur einfachen Kabeleinführung.

## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | EL 7705.035   |
| Produktbeschreibung     | Gekantete Flanschplatte mit eingeschäumter Dichtung und Kunststoff-Bürsteneinsätzen zur einfachen Kabeleinführung.  |
| Material                | Stahlblech, 1,5 mm  |
| Farbe                   | RAL 7035  |
| Abmessung               | Breite: 599 mm<br>Tiefe: 133,5 mm   |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück   |
| Nettogewicht            | 1,06 kg   |
| Bruttogewicht           | 1,36 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 6,5 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer         | 73269098  |
| ETIM 9                  | EC000211  |
| ECLASS 8.0              | 27142421  |
| Produktbeschreibung     | DK Flanschplatte mit Bürsteneinsatz, für EL, BxT: 599x133,5 mm, Stahlblech, RAL 7035                                |