## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# DK 7709.135 Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 29.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



# DK 7709.135 - Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageschienen, C-Profilschiene, Wandbefestigungshalter. Schutzart IP 55.

### Eigenschaften

| Artikel-Nr.         | DK 7709.135   |
|---------------------|---|
| Ausführung          | Wandgehäuse IT  |
|                     | mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel          |
| Produktbeschreibung | Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.     |
| Material            | Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm                       |
|                     | Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm                 |
| Oberfläche          | Pulverbeschichtet   |
| Grundfarbe          | RAL 7035  |
| Farbe               | Wand- und Schwenkteil: RAL 7035                                 |
|                     | Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)                          |
| Lieferumfang        | Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten, zwei    |
|                     | senkrechten Montageschienen und C-Profilschiene, waagrecht, zur |
|                     | Kabelabfangung  |
|                     | Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und   |
|                     | zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel        |
|                     | 4 Wandbefestigungshalter 10 mm                                  |
|                     | Design-Sichttür   |
|                     | 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5                      |
|                     | Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze                       |
|                     | Sicherheitsschließung 3524 E                                    |
| Höheneinheiten      | 9 HE  |
| Abmessung           | Breite: 600 mm  |
|                     | Höhe: 478 mm  |
|                     | Tiefe: 473 mm   |
| Einbautiefe         | 420 mm  |
|                     |   |

© Rittal 2025

2

### Eigenschaften

| Lichte Abmessungen                   | Lichte Breite: 502 mm<br>Lichte Höhe: 415 mm |
|--------------------------------------|--|
| Tiefe Schwenkteil                    | 316 mm                                       |
| Tiefe des Wandteils                  | 135 mm                                       |
| IK-Code                              | IK08   |
| Belastbarkeit Schwenkteil (statisch) | 450 N  |
| Grundmaterial                        | Stahlblech                                   |
| Schutzart IP nach EN 60 529          | IP 55  |
| Verpackungseinheit                   | 1 Stück                                      |
| Nettogewicht                         | 29.45  |
| Bruttogewicht                        | 31   |
| Zolltarifnummer                      | 94032080                                     |
| EAN                                  | 4028177324183                                |
| ETIM 9                               | EC000261                                     |
| ECLASS 8.0                           | 27142408                                     |
|                                      |  |

### **Approbationen**

Approbationen UL + C-UL (listed)

### Ausschreibungstext

Wandverteiler vormontiert, 9 HE

#### Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus: Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht montierten C-Profilschiene zur

© Rittal 2025

Kabelabfangung, oben und unten austauschbare Flanschplatten, geschlossen, Schwenkteil mit zwei Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")-Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar

gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, 4 St. Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 Belastbarkeit Schwenkteil: 45kg

Material:

Gehäuse: Stahlblech 1,5mm
Sichtscheibe: ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015
Abmessungen (B x H x T):
600 x 478 x 473 mm (9 HE)

© Rittal 2025 4