

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7721.735

Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 26.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7721.735 - Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben, mit Bürsteneinsatz unten, Montageschienen, C-Profilschiene, Austrittsfilter, Erdungsschiene, Wandbefestigungshalter

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7721.735
Ausführung	Wandgehäuse IT vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel
Produktbeschreibung	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang	Wandteil mit Flanschplatte oben geschlossen und Bürstenleiste unten, zwei Montageschienen, senkrecht und C-Profilschiene, waagrecht, zur Kabelabfangung Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen, zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel und seitlichen Austrittsfiltern links und rechts Erdungsschiene mit sternpunktformiger Erdung Design-Sichttür 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5 Wandbefestigungshalter 10 mm Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten	21 HE

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 1.012 mm Tiefe: 573 mm
Einbautiefe	520 mm
Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 949 mm
Tiefe Schwenkteil	416 mm
Tiefe des Wandteils	135 mm
IK-Code	IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)	750 N
Grundmaterial	Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	52,25 kg
Bruttogewicht	55 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Produktbeschreibung	DK Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x1021x573 mm, 21 HE, vormontiert, IP 54 mit geschlossener Flanschplatte oben und unten

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Ausschreibungstext

Wandverteiler vormontiert, 21 HE

Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht montierten C-Profilschiene zur Kabelabfangung, austauschbare Flanschplatten, oben geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur Kabeleinführung, mit montierter Potentialausgleichschiene, Schwenkteil mit zwei Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19") Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven Lüftererweiterungssatz, Design-Sichttür mit Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Verschluss-System mit Zweipunktverriegelung, Gehäuse komplett sternpunktartig geerdet, 4 St. Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt, Schutzart IP 54 nach EN 60 529 IP 54 in Verbindung mit geschlossener Flanschplatte, oben und unten.

Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

Material:

Gehäuse:,, Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe:,, ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 1012 x 573 mm (21 HE)