

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7816.360

Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen

Stand: 18.03.2026 (Quelle: www.rittal.com/de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7816.360 - Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7816.360
Produktbeschreibung	Mit 130°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
Material	Stahlblech
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis zur Artikel-Nr.	Ohne Türrohrrahmen. Türrohrrahmen auf Anfrage.
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusetyp: DK-TS Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	26,6 kg
Bruttogewicht	28 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	Stahlblechtür, vertikal geteilt, unbelüftet, für DK-TS, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum Austausch vorhandener Türen.

Ausschreibungstext

Stahlblechtür vertikal geteilt für
TS BxH 600x2000 mm

Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und
Befestigungsmaterial, Stangenverschluss
inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder
mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.
Stahlblechtür unbelüftet.

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Für Schränke 600 mm x 2000 mm