

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7824.222 Sichttür, belüftet

Stand: 18.03.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.222 - Sichttür, belüftet für TS, TS IT, VX SE

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°-Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7824.222
Produktbeschreibung	Beidseitig perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78% für optimalen Luftdurchsatz.
Material	Tür: Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Sichttür, belüftet Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E 180°-Scharniere (4 Stück) Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für TS Schrankreihen mit Stahlblechtüren kann nur das 180°-Scharnier 7824.520 eingesetzt werden.
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT SE Breite: 800 mm Höhe: 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	22 kg
Bruttogewicht	22,6 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	DK-TS Sichttür, BxH:: 800x2200 mm, belüftet, Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm, Stahlblech, RAL 7035

Ausschreibungstext

Belüftete Sichttür für TS

Belüftete Sichttür aus 1,5 mm Stahlblech mit seitlich gelocht Flächen in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung, 180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Stangenverschluß vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist möglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschlußstangen,

Türöffnungswinkel 180°.

Material: Stahlblech

Scheibe: Sicherheitsglas, 3 mm

Farbe:

Rahmen: RAL 7035

Sicht-Scheibe: getönt, parsolgrau.

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 2200 mm