


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7824.360

Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet

Stand: 04.03.2026 (Quelle: www.rittal.com/de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.360 - Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7824.360
Produktbeschreibung	Mit 130°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden. Die großflächige Türperforation der belüfteten Variante unterstützt zusätzlich die Klimatisierung der Einbauten. Perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78 %.
Material	Stahlblech
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Passend für	Gehäusetyp: DK-TS Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	22,6 kg
Bruttogewicht	23,2 kg
Zolltarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet, für DK-TS, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum Austausch vorhandener Türen.

Ausschreibungstext

Vertikal geteilte Stahlblechtür
belüftet BxT 600x2000

Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und
Befestigungsmaterial, Stangenverschluss
inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr.
3524 E.

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035
Für Schränke B x T: 600mm x 2000 mm