

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7824.380

# Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet

Stand: 24.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7824.380 - Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7824.380
Produktbeschreibung	Mit 130°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden. Die großflächige Türperforation der belüfteten Variante unterstützt zusätzlich die Klimatisierung der Einbauten. Perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78 %.
Material	Stahlblech
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Passend für	Gehäusetyp: DK-TS Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	26,32 kg
Bruttogewicht	28 kg
Zolltarifnummer	94039910
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet, für DK-TS, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum Austausch vorhandener Türen.

## Ausschreibungstext

Vertikal geteilte Stahlblechtür, belüftet für TS

Vertikal geteilte Stahlblechtür aus 1.5 mm Stahlblech mit großflächiger Türperforation und mittig, vertikal verlaufendem Stangenverschluß, serienmäßig mit Komfortgriff mit Sicherheitsschließung 3524E, gewährleistet eine optimale Belüftung sowie einen zugriffgeschützten Ausbau. Der Einsatz von Profilhalbzylinder (40/45 mm) nach DIN 18254 ist möglich.

Der Türöffnungswinkel beträgt 135°. Durch den geringen Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden und eignet sich somit besonders für enge Stellplätze.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 2000 mm