

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7824.382

Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet

Stand: 15.03.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7824.382 - Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7824.382
Produktbeschreibung	Mit 130°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden. Die großflächige Türperforation der belüfteten Variante unterstützt zusätzlich die Klimatisierung der Einbauten. Perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78 %.
Material	Stahlblech
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Passend für	Gehäusetyp: DK-TS Breite: 800 mm Höhe: 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet, für DK-TS, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum Austausch vorhandener Türen.