

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7825.375

Bürstenleiste, hochdicht

Stand: 24.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.375 - Bürstenleiste, hochdicht

Spezielle Bürstenleiste zur Herstellung möglichst dichter Durchführungen für Kabelstränge und Leitungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7825.375
Produktbeschreibung	Zum individuellen Ausbau von Flachteilen, Flanschplatten und Panels. Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech. Zur Herstellung möglichst dichter Durchführungen für Kabelstränge und Leitungen lässt sich diese spezielle Bürstenleiste einsetzen. Sie verfügt über wechselseitig versetzt angeordnete Bürstenleisten, die selbst bei großen Kabelmengen eine gute Abdichtung gegenüber den geführten Leitungen gewährleisten. Ungewollte Strömungsverluste können so auf ein Minimum reduziert werden.
Material	Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Lieferumfang	Je 1 Bürstenleiste, 1 m Länge, rechte und linke Ausführung
Borstenlänge	58 mm
Länge	1 m
Abmessung	Länge: 1 m
Für Materialstärken	1,5 - 2 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,65 kg
Bruttogewicht	0,82 kg
Zolltarifnummer	96035000
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Bürstenleiste, hochdicht, Borstenlänge: 58 mm, 2 Stück L: 1 m, je rechte und linke Ausführung, Kunststoff nach UL 94-HB