

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7825.386

### Bodenblech-Module, belüftet, mit Luftmengenregler

Stand: 07.12.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7825.386 - Bodenblech-Module, belüftet, mit Luftmengenregler für DK-TS

Bodenblech-Module, belüftet mit Luftmengenregler ermöglichen die kontrollierte Luftführung aus dem Doppelboden zu den Einbaukomponenten.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7825.386
Produktbeschreibung	Ermöglicht die kontrollierte Luftführung aus dem Doppelboden zu den Einbaukomponenten. Individuell einstellbare Lamellen ermöglichen die Regelung der Lufteintrittsöffnung zwischen 10 % und 80 % freier Fläche. Ist der rückwärtige Raum des Schrankes mittels Bodenblechen geschottet, lässt sich der benötigte Luftvolumenstrom individuell regeln, die Verteilung des Luftstromes im Doppelboden den Erfordernissen je Schrank anpassen. Das Bodenblech-Modul lässt sich mit allen Bodenblechen beliebig kombinieren. Bodenblech-Modul inkl. kontaktierenden Befestigungsschrauben, eine zusätzliche Schutzleitermontage ist nicht notwendig.
Material	Stahlblech
Lieferumfang	Bodenblech-Module, belüftet Filtermatte Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS 8 Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.01

# Eigenschaften

---

Bruttogewicht	3.21
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177551145
ECLASS 8.0	27189261

## Ausschreibungstext

Bodenblech-Module für TS 8 / FR(i)

Zum Einsatz im Bodenrahmen des Schrankgestells.  
Modultiefe 238 mm, austauschbar gegen vorhandene  
Bodenmodule gleicher Abmessung Bodenmodul in  
Schränken der mit Tiefe 600, 800, 900, 1000 und 1200  
mm einsetzbar. Das Bodenmodul verfügt über mehrere  
Belüftungslamellen, welche individuell eingestellt  
werden können und so die zugeführte Luft  
zielgerichtet einströmen lassen. Je nach  
Öffnungsgrad lässt sich zus. der jeweils benötigte  
Luftvolumenstrom regulieren. Die Belüftungsöffnung  
lässt sich wahlweise zus. mit einer Filtermatte  
bestücken.

Material: Stahlblech

Für Schrankbreite: 800 mm