

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7827.590

Einbausatz TS, Schwerlast, breiten-/ tiefenvariabel

Stand: 05.08.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7827.590 - Einbausatz TS, Schwerlast, breiten-/ tiefenvariabel für Montagerahmen 482,6 mm (19") in TS, CS Basic- und Modulgehäuse

Ermöglicht den in Tiefe und Breite variablen Einbau eines 600 mm breiten Montagerahmens 482,6 mm (19") in 800 mm breite Schränke.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7827.590
Produktbeschreibung	Einbau in Schrankbreite 800 mm: Der Einbausatz ermöglicht den in Tiefe und Breite variablen Einbau eines 600 mm breiten Montagerahmens 482,6 mm (19") in 800 mm breite Schränke.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbauabmessungen	Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm Einbaubreite für Komponenten: 19"
Belastbarkeit	750/1500 kg statische Last pro Ebene/pro Schrank
Verpackungseinheit	1 Satz
Nettogewicht	10.024
Bruttogewicht	10.552
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177616028

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27189234

Ausschreibungstext

Einbausatz TS, Schwerlast,

breiten-/tiefenvariabel, für Montagerahmen
482,6 mm (19") in TS, FR(i)

Einbau in Schrankbreite 800 mm Der Einbausatz ermöglicht den in Tiefe und Breite variablen Einbau eines 600 mm breiten Montagerahmens 482,6 mm (19") in 800 mm breite Schränke.

Belastbarkeit:

750/1500 kg statische Last pro Ebene/pro Schrank

Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Lieferumfang:

1 Satz

Inkl. Befestigungsmaterial.