

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7829.100

Erdungsset, vormontiert

Stand: 23.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7829.100 - Erdungsset, vormontiert für TS IT

Zur Integration einer sternpunktformigen Erdung mit vormontierten Erdungsleitungen auf einer Potenzialausgleichsschiene in Netzwerkschränke.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7829.100
Produktbeschreibung	Für sternpunktformige Erdung. Mit den vormontierten Erdungsleitungen auf einer Potenzialausgleichsschiene ist eine sternformige Erdung leicht in die Netzwerkschränke zu integrieren.
Lieferumfang	Erdungsschiene aus E-Cu 57 nach DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 16 Erdungsleitungen 6 mm ² 2 Isolatoren Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusotyp: TS IT Breite: = 800 mm Höhe: = 2.000 mm Tiefe: ≤ 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,699 kg
Bruttogewicht	1,899 kg
Zolltarifnummer	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Produktbeschreibung	DK-TS Erdungsset, vormontiert, für sternpunktformige Erdung, 16 Erdungsleitungen auf einer Potenzialausgleichsschiene, Erdungsschiene: DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, für BHT: 800x2000x ≤ 800 mm

Ausschreibungstext

DK-TS Erdungsschiene inkl. Kabelbaum

Erdungsleitern 6 mm², montiert auf eine
Potentialausgleichsschiene, 2 Isolatoren, inkl.
Befestigungsmaterial. für Schrankmaße:
B: 800 mm, H: 2000 mm, T: 800 mm