

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7856.027 Anschlusskabel

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7856.027 - Anschlusskabel für PSM-Schiene

Vorkonfektionierte Anschlusskabel für das Power System Modul.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 7856.027 |
| Ausführung | 1-phasig |
| Stecker (Typ) | Kaltgerätestecker C14 |
| Nennstrom (max.) | 10 A |
| Abmessung | Länge: 3 m |
| Steckdosen | Wago X-Com |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,34 kg |
| Bruttogewicht | 0,389 kg |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ETIM 9 | EC001576 |
| ECLASS 8.0 | 27060402 |
| Produktbeschreibung | DK Anschlusskabel, für PSM, L: 3 m, 1~, 10 A, Eingang: IEC 60 320 C14 |

Ausschreibungstext

Einphasiges USV-Anschlusskabel für den Betrieb einer PSM-Schiene an einer USV

3m, komplett anschlussfertig mit Übergabestecker zum PSM (Wago X-Com) und IEC 320 C14 Anschlussstecker (Kaltgeräte) 230V/10A